


Torkskåp för masker „MTS 1800“



Levereras även i utförande med UV – desinfektion !

Som tillval kan UV rening byggas in i skåpet. OBS maskerna direktstrålas ej . UV ljuset behandlar torkluften och inte maskerna.

Torktid:

Tack vare att maskerna ständigt roterar under torkprocessen reduceras torktiden till endast 15 - 30 minuter.

Teknisk beskrivning:

- Dubbel dörrskåp i rostfritt stål med enhandsmanövrering. Vänster eller högerhängning. Dörrfront i rostfritt stål alternativt Plexiglas. L/Dj/H 900/530/900 väggskåp.
- individuell tidinställning och **individuellt temperaturval**
- enkel och snabb applicering som passar alla typer av masker.
- Säkerhetsvakt avbryter processen när en dörr öppnas.

Mek. tekniskt utförande:

- inbyggd rotationstillrik med upp till 9 fästen, passande olika typer masker
- snabbfäste för alla typer av masker.
- enkelt handhavande med tidstyrning.
- platseffektiv
- Säkerheten garanteras genom dörrarnas automatiska vakt. Inbyggd värmefläkt

El. tekn. data:

- Underhållsfri värmefläkt och underhållsfri Synchronmotor 1/min
- Anslutning ; 230V / 50Hz - Max. effekt 1,2 KW